

694nm ZWL, 10nm Bandbreite, 12,7mm gefasster Durchmesser



Bandpass Interference Filters

Produkt #62-117 AUSVERKAUF Lagernd

- 1 + **€16,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€16,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.70

Optische Dichte OD:
≥3.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
694.00

Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
±2

Halbwertsbreite FWHM (nm):

10.00
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±2
Min. Transmission (%): ≥50
Betriebstemperatur (°C): -50 to +75
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Toleranz Dicke (mm): ±0.10
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Cu laser line
Blockungsbereich (nm): 200 - 1200
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Winkелеmpfindlichkeit: Intended for Collimated Input
Fassungsdicke (mm): 9.6

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen