


Metrische Bühne aus Edelstahl, 65 mm, seitliche Einstellung, 13 mm Verstellweg



Produkt **#22-944** **8 In Stock**

-

1

+

€665^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€665,00 stückpreis
Stk. 10+	€632,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Metric	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Linear (X)	Art der Bewegung:
Gothic Arc Ball Bearing	Führungssystem:

Side Drive	Orientierung VerstelleSchraube:	
65 x 65	Bühnengröße (mm):	
13	Verstellweg (mm):	
0.51	Verstellweg (Zoll):	
Stainless Steel	Aufbau:	
20	Belastbarkeit (kg):	
196	Belastbarkeit (N):	
15	Parallelität (µm):	
1	Abweichung von gerader Linie (µm):	
0.56	Gewicht (kg):	
25	Pitch (arcsec):	
15	Yaw (arcsec):	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:	
Metric Mcrometer	

Gewinde & Montage

Gewinde:	
(9) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4	

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 223:
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- Gefertigt aus Edelstahl mit bis zu 20 kg Belastbarkeit
- Hervorragende Temperaturstabilität und Geradlinigkeit
- Kompatibel mit allen [TECHSPEC® manuellen Bühnen](#)

Die linearen Bühnen aus Edelstahl mit Spezialkugellager besitzen ein Führungssystem, das an einen gotischen Bogen erinnert und eine hervorragende Geradlinigkeit und Parallelität bietet. Die Lager sind direkt aus der Edelstahlbühne herausgearbeitet, sodass Positionierungen für Anwendungen mit bis zu 20 kg Belastung auch in Umgebungen mit Temperaturschwankungen möglich sind. Die Lochmuster der linearen Bühnen aus Edelstahl sind kompatibel mit allen [TECHSPEC® manuellen Bühnen](#). Die Bühnen sind in drei Größen mit englischen oder metrischen Bohrungen verfügbar und können einfach zu zwei- oder dreiachsigen Aufbauten kombiniert und ideal sowohl im Labor als auch in der Systemintegration verwendet werden.