

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 6 mm D. x 18 mm BW, NIK-I-Beschichtung



Produkt #49-460 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€39,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€39,50

Stk. 10+

€35,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

17.26
Effektive Brennweite EFL (mm): 18.00
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.20
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.70
Radius R₁–R₂ (mm): 18.22
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 3.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform