

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC
Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 6 mm Durchm. x 24 mm BW, NIR I



Produkt #69-742 ☐ Lagernd

1

€79,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€79,50

Stk. 6+
€63,50

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
24.00

Substrat: ☐

N-BK7
Blende: 4
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm): 22.94
Mittendicke CT (mm): 1.60
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Randdicke ET (mm): 1.23
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 12.40
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen