

2-Megapixel-Objektiv mit Festbrennweite, 6 mm



6mm Fixed Focal Length, #14-395

Produkt **#14-395** **2 In Stock**

-

1

+

€434⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€434,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Fixed Focal Length Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:

Variable	
32.51	Länge (mm):
32.5	Max. Durchmesser (mm):
100	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
56.6°	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
56.6°	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
43.6°	Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
29.86°	Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
8.00	Max. Bildkreis (mm):
6.00	Brennweite BW (mm):
100 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/1.4 - f/16	Blende (f/#):
<-1	Verzeichnung (%):
VS	Wellenlängenbereich:
Sensor	
1/2"	Max. Sensorgröße:
Gewinde & Montage	
M30.5 x 0.50 (Female)	Filtergewinde:
C-Mbunt	Mount:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Auflösung von 2 Megapixeln
- Feststellbarer manueller Fokus und Blende
- Feste Brennweiten von 4 mm bis 50 mm
- C-Mount Objektivgewinde

Diese 2-Megapixel-Objektive mit Festbrennweite wurden für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung entwickelt, die eine höhere Auflösung als die der [Megapixel-Objektive mit Festbrennweite](#) benötigen. Die C-Mount Objektive bieten einen Feststellmechanismus für die manuelle Fokussierung und Blende, sodass eine ungewünschte Verstellung vermieden wird. Die Objektive sind mit Brennweiten zwischen 4 und 50 mm verfügbar, die 6 bis 50 mm Objektive besitzen ein M30,5 x 0,5 Filtergewinde, das den Einsatz von [Bildverarbeitungsfiltern](#) ermöglicht. Die 2-Megapixel-Festbrennweitenobjektive decken 1/2" und 2/3" Sensoren ab und sind kompatibel mit allen unseren [Bildverarbeitungskameras mit 2 Megapixeln](#). Die Objektive werden in der industriellen Bildverarbeitung, der [Fertigungsautomatisierung](#) und Fertigungsüberwachung eingesetzt.