

TECHSPEC®

6 mm Durchm. x 36 mm Brennweite, YAG-BBAR AR beschichtete DCX Linse, geschwärzt



YAG-BBAR Coated Double-Convex (DCX) Lenses



Produkt #89-222-INK KONTAKT

- 1 +

€52,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€52,00

Stk. 10+

€46,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm): 35.33
Effektive Brennweite EFL (mm): 36.00
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat: 
Oberflächenqualität: 40-20
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.76
Radius R₁=R₂ (mm): 36.87
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 6.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.08
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen