

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHNISCHE
Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 6 mm Durchm. x 12 mm BW, MgF2



Produkt #68-040 KONTAKT

- 1 +

€70,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€70,50

Stk. 6+

€56,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.00

Substrat: ☐

N-BK7	
Blende:	2
Numerische Apertur NA:	0.25
Beschichtung:	MgF ₂ (400-700nm)
Typ:	Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm):	400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm):	10.55
Mittendicke CT (mm):	2.20
Toleranz Mitten- dicke (mm):	±0.1
Beschichtungsspezifikation:	R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Toleranz Größe (mm):	+0.0/-0.2
Randdicke ET (mm):	1.43
Toleranz Brennweite (%):	±3
Radius R ₁ (mm):	6.20
Oberflächenqualität:	60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐	10 J/cm ² @532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 235:	Konform