

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 6 mm D. x 6 mm BW, VIS-NIR-Beschichtung



Produkt #45-859 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €42,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€42,00

Stk. 10+
€37,75

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

5.19
Effektive Brennweite EFL (mm): 6.00
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870 nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.54
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.29
Radius R₁–R₂ (mm): 7.59
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 1.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform