

TECHSPEC® 6mm D. x 36mm FL, VIS-NIR, geschwärzt, DCX Linse



Produkt #45-865-INK KONTAKT

- 1 + **€52,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€52,00

Stk. 10+

€46,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00

Hintere Brennweite BFL (mm):
35.33

Effektive Brennweite EFL (mm): 36.00
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870 nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.76
Radius R₁=R₂ (mm): 36.87
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 6.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.08
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen