

Doppelkonvexe Linse, 6 mm Durchm. x 6 mm BW, Commercial Grade



Produkt #27-722 AUSVERKAUF ☐ Lagernd

- 1 + **€14,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€14,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.00 +0.00/-0.10

Hintere Brennweite BFL (mm):
5.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.00

Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
N-SK18

Zentrierung (Bogenminuten): 6.00
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.65
Radius R₁ (mm): 7.02
Freie Apertur CA (mm): ≥5.1
Blende: 1.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.5
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (µm): 0.38 - 2.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen