

TECHSPEC® 6mm D. x -6mm FL, MgF₂ beschichtete doppelkonkave Linse



Produkt **#32-987** [Lagernd](#)
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€33,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€33,50
Stk. 10+
€30,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-6.00
Substrat: NSF11
Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Double-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm): -6.41
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Randdicke ET (mm): 2.29
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁=R₂ (mm): -9.74
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: 10 J/cm² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen