

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 6 mm



6mm FL, #33-301



Produkt #33-301 Lagernd



1



€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€260,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
40.90

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
73.8mm - 60.0°

Filtergewinde:

M34 x 0.5 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 36
Außendurchmesser (mm): 36.00
Gewicht (g): 67
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 53.4mm - 45.4°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 3.2
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0255
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 73.8mm - 60.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (8)
Frontgewinde: M34 x 0.5 (Female)
Gewindedurchmesser (mm): 30.0
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 65.9mm - 54.6°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 6.00
Vergrößerung PMAG: 0.094
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 50 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.85 - f/11
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 12.64
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 39.2mm - 34.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 17.55
Hauptebene Bildseite (mm): 4.85
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 73.8mm - 60° Vertical: 53.3mm - 45.4° Diagonal: 96.8mm - 73.8°
Maximale Verzeichnung (%): -11.19
Maximale Länge (mm): 40.9
Position Austrittspupille (mm): -22.49
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens with Compact Form Factor
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
--

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)