

TECHSPEC[®] 6" D. x 60" BW unbeschichtet, sphärischer Spiegel



Produkt **#32-084** AUSVERKAUF KONTAKT

-

1

+

€565^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€565,00 stückpreis
Stk. 10-24	€537,00 stückpreis
Stk. 25-49	€509,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

6.0

Durchmesser (Zoll):

152.40 +1.5/-0

Durchmesser (mm):

+0.06/-0	Toleranz Durchmesser (Inch):
Ground	Rückseite:
1.00	Randdicke ET (Inch):
25.40	Randdicke ET (mm):

+0.0/-10	Toleranz Randdicke (%):
----------	-------------------------

Optische Eigenschaften

BOROFLOAT®	Substrat:
±1	Toleranz Brennweite (%):
60-40	Oberflächenqualität:
λ/8	Oberflächengenauigkeit:
60.00	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
1,524.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
3,048.00	Krümmungsradius (mm):
f/10	Blende (f/#):
Uncoated	Beschichtung:
Uncoated	Art der Beschichtung:


Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
 - Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
 - Mehrere Größen erhältlich
 - **Präzise sphärische λ/4-Spiegel** ebenfalls erhältlich
- Die TECHSPEC® präzisen sphärischen λ/8-Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
 - Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
 - Enge Toleranzen und komplexe Formen
 - Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie
- Erfahren Sie mehr über unsere **kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten** oder senden Sie **hier** eine Anfrage.

