

Makrozoomobjektiv 6X, 11,5 - 69 mm FL, f/1,4



#68-678

Produkt **#68-678** 10 In Stock

-

1

+

€887⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€887,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Working Distance 10mm in Macro Mode

Hinweis:

Macro Zoom Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

102.70

Länge (mm):

Gewicht (g):

300	
48.00	Durchmesser (mm):
Optische Eigenschaften	
7.3° - 41.9°	Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
100 lp/mm	Auflösung, auf Achse:
60 lp/mm	Auflösung bei gesamtem Feld:
6:1	Zoombereich:
11.5-69	Brennweitenbereich:
1,000 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/1.4 - Closed	Blende (f/#):
VS	Wellenlängenbereich:
Sensor	
2/3"	Max. Sensorgröße:
Gewinde & Montage	
M46 x0.75	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Einstellbarer Zoom und Fokus sowie einstellbare Blende
- Bis zu 100 lp/mm Auflösung
- Makro- oder Teleaufnahmen möglich

Diese hochauflösenden Makrozoomobjektive eignen sich perfekt für Anwendungen, bei denen ein kurzer Fokus und ein breites Bildfeld benötigt werden. Die Objektive verfügen über regelbare Blenden, um die Schärfentiefe einzustellen. Das Filtergewinde ermöglicht den Einsatz von Filtern zur Regelung der Lichtstärke durch ND-Filter oder zur Erhöhung des Kontrasts durch Farbfilter auf Schwarz/Weiß-Sensoren. Die Objektive sind kostengünstig und kompakt und bieten viele Eigenschaften und eine Vielseitigkeit, die den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.