

TECHSPEC® Plankonkave Linse, 6 mm Durchmesser x -12 mm Brennweite, VIS-0°-beschichtet



Produkt #48-266 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €39,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€39,00
Stk. 10+
€35,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-12.00
Substrat: ☐ N-BK7
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Hintere Brennweite BFL (mm): -12.99
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Randdicke ET (mm): 2.12
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -6.20
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform