

TECHSPEC® 700-1200nm OD 1,00, M25,5 x 0,5 Gew., nicht reflektierender ND Filter



Produkt **#66-733** **KONTAKT**

- 1 + €161⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-9	€161,00 stückpreis
Stk. 10-25	€144,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Neutral Density Filter **Typ:**
Produktnr. un gefasster Filter:
#63-410

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
28.00

22.0 Freie Apertur CA (mm):

Optische Eigenschaften

1.0 Optische Dichte OD:

[B270](#) Substrat: □

Non-Reflective ND Beschichtung:

10.00 Transmission (%):

700 - 1200 Wellenlängenbereich (nm):

Gewinde & Montage

M25.5 x 0.50 Filtergewinde:

9.9 Fassungsdicke (mm):

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- VS und NIR ND-Filter, gefasst zur einfachen Befestigung an Objektive
- Eine Vielzahl von optischen Dichten erhältlich
- Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden

Jetzt sind unsere [TECHSPEC® absorbierenden Neutraldichtefilter](#) und [TECHSPEC® NIR nicht reflektierenden Neutraldichtefilter](#) auch gefasst mit M25,5 und M30,5 Gewinde erhältlich. Neutraldichtefilter (ND) sind ideal zur Lichtkontrolle bei der Bildaufnahme. Werden ND-Filter eingesetzt, muss die Lichtmenge nicht über die Blende reguliert werden. So kann eine geringe Schärfentiefe beibehalten werden und der Parallaxenfehler und andere Bildfehler, die bei der Bildauswertung stören können, werden eliminiert.

Unsere Halterungen wurden speziell entwickelt, um Filter bis zu 6,5 mm Dicke zu halten. Dies ermöglicht auch eine Kombination von Filtern und die Erstellung von kundenspezifischen Filtern. Optische Dichten sind additiv, d.H. die Kombination von einem 0,4 OD Filter und einem 1,3 OD Filter gibt eine optisch Dichte von 1,7.