

TECHSPEC[®] Breitbandiger Ultrakurzpuls-Laserspiegel, 700 - 900 nm, 25,4 mm Durchm.



Produkt **#62-766** 10 In Stock

-

1

+

€312^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€312,00 stückpreis
Stk. 5-9	€277,00 stückpreis
Stk. 10+	€245,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Laser Mirror

Typ:

Typische Anwendungen: Ti:Sapphire 1st Harmonic	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Parallelität (Bogenminuten):	<5
Freie Apertur (%):	85
Rückseite:	Commercial Polish
Durchmesser (mm):	25.40 +0.0/-0.2
Dicke (mm):	6.35 ±0.20
Optische Eigenschaften	
Oberflächenqualität:	10-5
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):	99.7
Beschichtungsspezifikation:	R _{avg} >99.7% @ 730 - 870nm R _s >99.7% @ 685 - 935nm
GDD-Spezifikation:	0 ±20fs ² @ 700 - 900nm (s-pol) 0 ±20fs ² @ 740 - 860nm (p-pol)
Wellenlängenbereich (nm):	700 - 900
Oberflächenebenheit (P-V):	λ/10
Art der Beschichtung:	Dielectric
Beschichtung:	Ultrafast (700-900nm)
Designwellenlänge DWL (nm):	800
Einfallswinkel (°):	45
Substrat: 	Fused Silica (Corning 7980)
TOD-Spezifikation:	10fs ³ @ 800nm, s-pol 40fs ³ @ 800nm, p-pol
Zerstörschwelle, laut Design: 	0.26 J/cm ² @ 800nm, 100fs FWHM, P-Polarization, 1 pulse (typical) 0.23 J/cm ² @ 800nm, 100fs FWHM, 100Hz, P-Polarization, 1000 pulses (typical)

Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	Konform
Reach 205:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen





PRODUKTDDETAILS

- Entwickelt mit hoher Reflexion für Strahlenkungsanwendungen
- Ionenstrahl-gesputterte (IBS) Beschichtung für geringe Streuung und Absorption
- GDD von 0 ±20 fs² im Design-Wellenlängenbereich

TECHSPEC® Hochqualitative Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD bieten eine hohe Reflexion bei einem Einfallswinkel von 0° oder 45° und sind ideal für Strahlenkungsanwendungen geeignet. Diese Spiegel haben eine dispersionskompensierende Beschichtung, die durch einen präzisen IBS-Prozess erreicht wird und weisen eine geringere Streuung und Absorption als herkömmliche dielektrische Laserspiegel auf. Sie verfügen auch über hochwertige Quarzglassubstrate mit einer Oberflächenqualität von 10-5 und einer Oberflächenebenheit von λ/20. TECHSPEC® Hochqualitative Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD haben eine Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von nahezu Null bei ihrem Designwellenlängenbereich, wodurch die Dispersion des reflektierten Strahls minimiert wird. Typische Anwendungen sind z. B. die Lenkung von Femtosekunden-Laserpulsen.

Bitte beachten Sie: Bitte [kontaktieren](#) Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen TECHSPEC® hochqualitativen Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD mit einer kundenspezifischen Größe, Winkel oder Designwellenlänge benötigen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

