

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Bandpassinterferenzfilter, 700 nm ZVL, 10 nm FWHM, 12,5 mm D. (inkl. Fassung)



Produkt #67-771 Lagernd

Weitere Bandbreiten



1



€89,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€89,00

Stk. 10+

€80,30

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.25

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:

≥4.0
Freie Apertur CA (mm): 9.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 700.00 +3.0/-1.0
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm): +3.0/-1.0
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00 ±2
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±2
Min. Transmission (%): >55
Betriebstemperatur (°C): -50 to +70
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: General Filtering
Blockungsbereich (nm): 200 - Far IR
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Fassungsdicke (mm): 5.9 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform