

Traditionell beschichteter Bandpassfilter, hohe Transmission, ZWL 700 nm, 12,5 mm Durchm., 20 nm



High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters

Produkt **#71-698** **3 In Stock**

-

1

+

€108<sup>15</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €108,15 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

|                 |      |
|-----------------|------|
| Bandpass Filter | Typ: |
|                 |      |
|                 |      |

| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 12.50 +0/-0.25                              | Durchmesser (mm):                     |
| 9.0                                         | Freie Apertur CA (mm):                |
| 5.90                                        | Dicke (mm):                           |
| Mounted in Black Anodized Ring              | Aufbau:                               |
| Optische Eigenschaften                      |                                       |
| 700.00                                      | Zentralwellenlänge ZWL (nm):          |
| +2/-2                                       | Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm): |
| 20.00                                       | Halbwertsbreite FWHM (nm):            |
| ±4                                          | Toleranz Halbwertbreite (nm):         |
| 80                                          | Min. Transmission (%):                |
| Traditional Coated                          | Beschichtung:                         |
| 1x10 <sup>-4</sup> avg Xray to 1000nm       | Blockungsbereich (nm):                |
| Umwelt & Haltbarkeit                        |                                       |
| -50 to +70                                  | Betriebstemperatur (°C):              |
| Konformität mit Standards                   |                                       |
| Konform                                     | RoHS 2015:                            |
| Anzeigen                                    | Konformitätszertifikat:               |
| Konform                                     | REACH 241:                            |

## PRODUKTDDETAILS

- Hohe Transmission bis zu 80%
- Wellenlängenbereich 441,6 bis 1064 nm mit Bandbreiten 10, 20 und 40 nm
- Ideal für medizinische und analytische Anwendungen

Die traditionell beschichteten Bandpassfilter mit hoher Transmission sind ideal für Anwendungen, bei denen die Blockung des fernen Infrarots nicht erforderlich ist. Sie bieten 80% Transmission im Durchlassbereich und eine gute Blockung im VIS- und NIR-Bereich. Die Filter werden für verschiedene Wellenlängen im VIS- und NIR-Bereich angeboten, z. B. für beliebte Laser-, Quecksilber-, Biomedizin- und Analysespektrallinien. Eine hermetische Versiegelung und eine eloxierte Metallfassung stellen die hohe Leistung auch in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit sicher und schützen vor Abplatzungen und Kratzern. Die traditionell beschichteten Bandpassfilter mit hoher Transmission können für eine Vielzahl von wissenschaftlichen und medizinischen Anwendungen wie die spektrale Radiometrie, medizinische Diagnostik, chemische Analyse und Farbmeterik eingesetzt werden. Für Anwendungen, bei denen breitere Blockungsbereiche benötigt werden, sind weitere [traditionell beschichtete Bandpassfilter](#) verfügbar; für Anwendungen, bei denen Transmissionen von über 90% benötigt werden, sind [hart beschichtete Bandpassfilter](#) die beste Wahl.