

[Alle 11 Produkte der Produktfamilie](#)

Advanced Illumination Ringlicht mit hoher Intensität, weiß, 6"

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt **#88-490** KONTAKT

-

1

+

€1.400⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.400,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

RL113-WH-IC

Modellnummer:

50,000

Lebensdauer der LED (Stunden):

Anzahl an Kanäle:

1.00	
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	Hinweis:
Advanced Illumination	Hersteller:
Ring Light	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

152.40	Durchmesser (mm):
26.7	Höhe (mm):
66.00	Innendurchmesser (mm):
152.4	Außendurchmesser (mm):
681.00	Gewicht (g):

Optische Eigenschaften

White	Farbe:
225 - 600	Arbeitsabstand (mm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads	Stecker:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Stromversorgung:

Umwelt & Haltbarkeit

0 to 60	Betriebstemperatur (°C):
IP67	Schutzart:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Produktdetails

- Flaches Profil zur einfachen Systemintegration
 - Lichtstarke LEDs
 - Mehrere Größen, Wellenlängen und Arbeitsabstände lieferbar
- Advanced Illumination Ringlichter mit hoher Intensität bestehen aus einer Anordnung lichtstarker LEDs und bieten die passende Beleuchtung für diverse Anwendungen in der Bildverarbeitung. Die AI Ringlichter besitzen ein flaches Profil zur einfachen Systemintegration und sind in verschiedenen Größen sowie für verschiedene Wellenlängen und Arbeitsabstände erhältlich. Eine Ausführug mit manuell einstellbarer Intensität ist ebenfalls erhältlich. Die Ausführung für 4,6" und 6" entsprechen der Schutzklasse IP67. Zum Anbau des Ringlichts 2,95" an Objektive mit M25 x0,5 Filtergewinde ist ein Adapter erhältlich.
- Hinweis:** Das 24 V Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.

[Dateien für 3D-druckbare Halterungen](#)



Ringlicht-Konfiguration

DOWNLOAD

Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die [Halterungssysteme mit Gelenkarm](#) entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf 1/4-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.



Anwendungshinweis

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen
[Lesen](#) 



Video

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien
[Anschauen](#) 