


TECHSPEC® 70R/30T 50 x 50mm, Strahlteilerplatte für UV



TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters

Produkt #84-492 3-4 TAGE

- 1 + €219,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€219,00

Stk. 6+

€175,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur (%):
>85

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: R_{abs} = 70 ±5% @ 350nm, R_{avg} = 70 ±10%

over 250 - 450nm T _{abs} =30 ±5% @ 350nm, T _{avg} = 30 ±10% over 250 - 450nm Surface 2: BBAR (R _{avg} <1%, R _{abs} <2% over 250 - 450nm)
Aufbau: Plate
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 50.0 x 50.0
Parallelität (Bogenminuten): <5
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 70/30
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 4.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.38
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 450

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform