

TECHSPEC[®]

Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 25 nm, 725 nm ZWL, 12,5 mm Durchmesser



Produkt **#87-781** **7 In Stock**

[Weitere Bandbreiten](#)

-

1

+

€200⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€200,00 stückpreis
Stk. 6-25	€160,00 stückpreis
Stk. 26-49	€150,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Bandpass Filter

Typ:

FM4-64 Emission

Typische Anwendungen:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.50 +0.0/-0.1	Durchmesser (mm):
8.5	Freie Apertur CA (mm):
5.00	Dicke mit Fassung (mm):
Mounted in Black Anodized Ring	Aufbau:

Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2	Resistenz mechanische Einflüsse:
3.5 ±0.5	Substratdicke (mm):

Optische Eigenschaften

0	Einfallswinkel (°):
20	Bandbreite (nm):
≥4.0	Optische Dichte OD:
725.00 ±3	Zentralwellenlänge ZWL (nm):
±3	Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
25.00 ±3	Halbwertsbreite FWHM (nm):
±3	Toleranz Halbwertbreite (nm):
Optical Glass	Substrat: ☐
>90	Min. Transmission (%):
Hard Coated	Beschichtung:
80-50	Oberflächenqualität:
200 - 1200	Blockungsbereich (nm):

Gewinde & Montage

5.0 ±0.1	Fassungsdicke (mm):
----------	---------------------

Umwelt & Haltbarkeit

Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7	Resistenz Umwelteinflüsse:
---	----------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Ideal für Life-Sciences oder die chemische Analyse
 - Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
 - Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
 - Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4 mit **5 nm**, **10 nm** und **50 nm** ebenfalls erhältlich
- Hart beschichtete TECHSPEC® Bandpassfilter OD 4 mit 25 nm sind schmalbandige Filter, die häufig in Anwendungen wie der Flammenphotometrie, der Elementeanalyse oder Laserlinientrennung, Fluoreszenzanwendungen, der Laserdioden-Bereinigung sowie zur Erkennung und Analyse von chemischen Verbindungen eingesetzt werden. Hart beschichtete TECHSPEC Bandpassfilter OD 4 mit 25 nm Bandbreite reduzieren durch die haltbaren harten Beschichtungen eine Alterung der Filter und verbessern die Transmission. Diese optischen Filter besitzen steile Kennlinien mit tiefer Blockung und damit beste Eigenschaften für anspruchsvolle Anwendungen.

Technische Informationen



Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungscomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen