

TECHSPEC® 70 mm Goniometer, metrisch, 180 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-537 KONTAKT

- 1 +

€727,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€727,00

Stk. 3+

€636,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Goniometer

Verstellung:
Lead Screw

Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 70 x 70
Verstellweg (°): ±8
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 6
Gewinde: (9) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Radius R (mm): 180
Auflösung (Bogenminuten): 5
Bühnengröße (Zoll): 2.75 x 2.75
Gewicht (kg): 0.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform