

TECHSPEC® Strahlteilerplatte für VIS, 75 x 75 mm, 80R/20T



Visible and NIR Plate Beamsplitters

Produkt #68-433 3-4 TAGE

1 €352,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€352,00

Stk. 6+

€282,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):  
45

Freie Apertur (%):  
>85

Beschichtungsspezifikation:  
Surface 1: 80/20 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 -

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 700nm<br>Surface 2: AR R <sub>avg</sub> ≤1%, R <sub>abs</sub> ≤2% @400 - 700nm |
| <b>Aufbau:</b><br>Plate                                                        |
| <b>Größe (mm):</b><br>75.0 x 75.0 +0.0/-0.25                                   |
| <b>Kanten:</b><br>Cut with 0.25mm maximum edge chip                            |
| <b>Hinweis:</b><br>Beamsplitter-coated side is marked with a black dot         |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br>≤3                                      |
| <b>Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):</b><br>80/20                       |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a>             |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>1λ per inch                               |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                           |
| <b>Dicke (mm):</b><br>3.00 ±0.25                                               |
| <b>Typ:</b><br>Standard Beamsplitter                                           |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                  |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |