

X-Y-Positionierungstisch, 70 mm Verstellweg



70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

Produkt **#39-930** 20+ In Stock

-

1

+

€875⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€875,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Universal (No Holes)	Typ:
Top plate 100mm sq., while bottom plate is 100mm dia.	Hinweis:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Linear (X-Y)	Art der Bewegung:

	Führungssystem:
Dovetail	
	Orientierung Verstellschraube:
Center Drive	
	Bühnengröße (mm):
100 x 100	
	Verstellweg (mm):
70 (±35mm) in X and Y	
	Verstellweg (Zoll):
2.75 (±1.37) in X and Y	
	Aufbau:
Black Anodized Aluminum	
	Höhe (mm):
45	
	Belastbarkeit, senkrecht (kg):
10	
	Verstellweg pro Umdrehung (mm):
18	
	Gewicht (kg):
0.83	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
Rack and Pinion	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
	Reach 224:
Contains SVHC(s)	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Versionen mit 70 mm (±35 mm) und 200 mm (±100 mm) Verstellweg in X- und Y-Richtung verfügbar
- Verstellung über Zahnstange oder Kugellager
- Design mit stabiler Oberfläche

X-Y-Positionierungstische sind ideal für die schnelle und einfache Positionierung in X- und Y-Richtung. Der kugelgelagerte X-Y-Tisch mit 200 mm Verstellweg verwendet ein leichtgängiges Kugellager, das von Hand verstellt und über Flügelschrauben aus Nylon fixiert werden kann. Der X-Y-Tisch mit Zahnstangentrieb und 70 mm Verstellweg verwendet zwei übereinander angeordnete Zahnstangen für eine präzisere Positionierung. Die Belastbarkeit des 70 mm Tisches liegt bei 10 kg, die des 200 mm Tisches bei 15 kg. X-Y-Positionierungstische können gut in Laboren eingesetzt werden, wo Teile oder Systeme oft und ungehindert bewegt werden müssen. Die obere und untere Platte des 70 mm Tisches sind über vier M4 Schrauben abnehmbar und können in jede Richtung orientiert werden.

Technische Informationen

