


TECHSPEC[®] 750 nm, 25,2 x 35,6 mm, hochqualitativer dichroitischer Fluoreszenzfilter



Produkt **#34-745** 10 In Stock

-

1

+

€517^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€517,00 stückpreis
Stk. 6-25	€439,00 stückpreis
Stk. 26-49	€408,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Dichroic Filter	Typ:
-----------------	------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.2 x 35.6	Größe (mm):
35.60	Länge (mm):

1.05 ±0.1	Dicke (mm):
25.20	Breite (mm):
+0.0/-0.2	Toleranz Größe (mm):
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2	

Optische Eigenschaften	
45	Einfallswinkel (°):
750.00	Grenzwellenlänge (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
Hard Coated	Beschichtung:
R _{avg} >98%	Reflexion (%):
565 - 715	Reflexionswellenlänge (nm):
40-20	Oberflächenqualität:
T _{avg} >90%	Transmission (%):
757 - 900	Transmissionsbereich (nm):
λ/10	Transmittierte Wellenfront, RMS:
565 - 950	Wellenlängenbereich (nm):
λ/2	Oberflächenebenheit (P-V):

Umwelt & Haltbarkeit	
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7	

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Verbesserte Oberflächengenauigkeit, transmittierte Wellenfront und Oberflächenqualität
 - Ideal für die Fluoreszenzmikroskopie oder Bildverarbeitungsanwendungen mit hoher Vergrößerung
 - Für die gängigsten Grenzwellenlängen bei Fluoreszenz- und dichroitischen Langpassfiltern
 - **Dichroitische Fluoreszenzfilter in Standardqualität** sind ebenfalls verfügbar
- Unsere hochqualitativen dichroitischen TECHSPEC® Fluoreszenzfilter besitzen die gleichen breitbandigen, flachen Transmissions- und Reflexionsbereiche wie unsere beliebten dichroitischen TECHSPEC® Fluoreszenzfilter, haben aber bessere physikalische Parameter. Besonderer Wert wurde auf die Oberflächenplanität, die transmittierte Wellenfront und die Oberflächengenauigkeit gelegt, um Filter mit höchster Präzision zu erhalten. Diese rechteckigen Filter passen zu den meisten Fluoreszenzmikroskopen von Nikon, Zeiss und Olympus. Hochwertige dichroitische Fluoreszenzfilter sind die perfekte Ergänzung zu unseren TECHSPEC® Fluoreszenzbandpassfiltern. Für spezifische Wellenlängen oder Größen sind zahlreiche kundenspezifische Optionen möglich.

Die TECHSPEC® dichroitischen Filter (auch als dichroitische Strahlteilerplatten oder dichroitische Spiegel bezeichnet) bieten breitbandige, flache Transmissions- und Reflexionsbereiche mit sehr steiler Kante zwischen den Bereichen. Diese Eigenschaften machen sie ideal für die Fluoreszenzbildgebung oder spektrale Aufteilungen wie bei Diagnoseinstrumenten zur DNA-Sequenzierung und Polymerase-Kettenreaktion (PCR).

Hinweis: Der Filter sollte so orientiert werden, dass das einfallende Licht auf die Oberfläche fällt, auf welche die Markierung an der Filterkante zeigt (dies ist die dielektrisch beschichtete Seite).

Technische Informationen

Filtertyp	Transmittierte Wellenfront (RMS)	Oberflächenqualität	Oberflächenebenheit (P-V)	R _(avg)	T _(avg)
HP dichroitisch	λ/10	40-20	λ/2	> 98%	> 90%
Dichroitisch Fluoreszenz	1 λ	60-40	-	> 98%	> 90%

Filtertyp	Transmittierte Wellenfront (RMS)	Oberflächenqualität	Oberflächenebenheit (P-V)	R	T
Dichroitisch Langpass	$\lambda/4$	40-20	-	> 97%	> 85%

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.