




Dichroitischer Ultrakurzpuls-Kurzpassfilter mit geringer GDD, 750 nm, 25,2 x 35,6 mm



TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

Produkt #14-014 3-4 TAGE

- 1 +

€204,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€204,00

Stk. 6+

€163,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
25.2 x 35.6

Einfallswinkel (°):
45

Grenzwellenlänge (nm):

750.00
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Länge (mm): 35.60
Beschichtung: Hard Coated
Transmission für p-polarisiertes Licht (%): >80
Reflexion (%): >97 Average Polarization
Reflexionswellenlänge (nm): 800 - 990
Transmission für s-polarisiertes Licht (%): >80
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.05 ±0.1
Transmission (%): >85 Average Polarization
Transmissionsbereich (nm): 400 - 725
Typ: Dichroic Filter
Breite (mm): 25.20
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4
Flankenfaktor (%): 3.00
Toleranz Grenzwellenlänge (%): ±2
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%): >95
Reflexion P-Polarisation (%): >95
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF ₂
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 990
GDD-Spezifikation (Transmission): 80 ±30fs ² @ 500 - 725nm 120 ±80fs ² @ 400 - 725nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform