

TECHSPEC® Plankonvexe Linse (PCX), 75 mm D. x 500 mm BW, unbeschichtet



Produkt #63-483 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €75,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€75,00
Stk. 10+
€67,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

500.00 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 494.73
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 8.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 5.26
Radius R₁ (mm): 258.40
Freie Apertur CA (mm): 73.5
Blende: 6.67
Numerische Apertur NA: 0.07
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen