

TECHSPEC®

Asphäre, 75 mm D., 0,50 NA, VIS-beschichtet



Produkt **#22-705** **1 In Stock**

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€899^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€899,00 stückpreis
Stk. 6-25	€810,00 stückpreis
Stk. 26-49	€755,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Aspheric Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
75.00 +0.0/-0.1	Durchmesser (mm):

≤5	Zentrierung (Bogenminuten):
67.5	Freie Apertur CA (mm):
4.99	Randdicke ET (mm):
25.40 ±0.1	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
Plano	Form der hinteren Fläche:

Optische Eigenschaften

75.00 @587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.50	Numerische Apertur NA:
58.25	Hintere Brennweite BFL (mm):
N-BK7	Substrat: ☐
1.2λ	Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
BBAR (425-675nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤1.5% @425 - 675nm	Beschichtungsspezifikation:
60-40	Oberflächenqualität:
1.00	Blende:
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
13.33	Dioptrie:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

Produktdetails

• Durchmesser von 10 bis 200 mm


• Brennweiten von 7,5 bis 300 mm

• Breitbandige AR-Beschichtungen verfügbar

TECHSPEC® Asphären fokussieren Licht divergenter Lichtquellen ohne sphärische Aberration, z. B. den Ausgangsstrahl von Laserdioden. [Asphärische Oberflächen erhöhen die numerische Apertur einer Linse und minimieren die Aberrationen des Systems](#). Mit Asphären kann die Anzahl der Elemente in optischen Systemen und somit das Systemgewicht reduziert und die Transmission erhöht werden.

TECHSPEC® Asphären besitzen eine niedrige Blendenzahl um einfallendes Licht möglichst effizient zu sammeln. Zur leichten Integration dieser Asphären in ein optisches System sind die Linsendaten erhältlich. Diese Linsen wurden am Computer optimiert, um die sphärische Aberration zu beseitigen und Aberrationen höherer Ordnung zu minimieren. Optional erhältlich sind die AR-Beschichtungen VIS mit <1,5% Reflexion von 425 bis 675 nm und NIR mit <1,5% Reflexion von 600 bis 1050 nm. Wenden Sie sich an unser Vertriebsbüro, um den Preis für große Stückzahlen unserer Standardasphären zu erfragen oder Informationen zu kundenspezifischen Asphären anzufordern.

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.
