

Breitbandiger Hybrid-Diffusor, 75 mm Durchmesser



Broadband Hybrid Diffusers

Produkt **#36-678** **20+ In Stock**

1 €66⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€66,50 stückpreis
Stk. 11-49	€53,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

75.00 ±0.5 **Durchmesser (mm):**

120 **Körnung:**

1.75 ±0.1 **Dicke (mm):**

Optische Eigenschaften

Uncoated	Beschichtung:
White Diffusing Glass	Substrat: <input type="checkbox"/>
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 211:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Halb-opakes weißes Glas mit behandelter Oberfläche
- Zwei Streumechanismen
- Hervorragende Streuung im NIR-Spektrum

Breitbandige Hybrid-Diffusoren sind semi-opake Diffusoren, die das Licht vom UV- bis zum NIR-Spektrum effektiv streuen. Mit sandgestrahlten Oberflächen (Körnung 120) und einem 1,75 mm dicken Streumedium besitzen diese Diffusoren zwei verschiedene Streumechanismen. Jeder Streumechanismus beeinflusst einen anderen Wellenlängenbereich; die Kombination in einer Optik ergibt einen Diffusor, der in einem breiten Spektralbereich streut. Breitbandige Hybrid-Diffusoren eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Streuung zur gleichmäßigen Ausleuchtung benötigt wird. Sie können als Sichtschirme verwendet werden.

Kompatible Halterungen

;