

Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 75/76,2 mm



#15-868: 75.0/76.2mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mbunt



Produkt **#15-868** KONTAKT

-

1

+

€239^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€239,00 stückpreis
Stk. 10-49	€227,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Adjustable - Tip-Tilt

Typ:

Circular

Optiktyp:

Anzahl an Verstellschrauben:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
72	Freie Apertur CA (mm):
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings	
±3.5	Feiner Neigewinkel (°):
±3.5	Feiner Kippwinkel (°):
0.25	Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
3	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
50.80	Höhe optische Achse (mm):

Gewinde & Montage	
75.0 - 76.2	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32	Kompatible Stangen:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Nützliche Halterung für Experimente und OEM-Systeme
- Günstiger Preis
- Versionen mit 0,5"- 4,0" Durchmesser verfügbar
- Verstellschrauben mit M6 x 0,25 (101,6 TPI)

Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie bieten viele nützliche Funktionen für Anwendungen in Forschung & Entwicklung, der Prototypenentwicklung und Systemintegration. Die Halterungen besitzen 2 Schrauben für die optische Ausrichtung über Verkippung (±3,5°). Die Verstellschrauben mit M6 x 0,25 (101,6 TPI) bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) eingestellt werden. Die Verstellschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entsteht. Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben mit einem M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Vielseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den [TECHSPEC® Edelstahlstangen](#) und [Stangen mit Standfuß](#).

Technische Informationen

E-SERIES KINEMATIC CIRCULAR OPTICAL MOUNTS					
A (mm)	B (mm)	C (mm), Nominal	Optical Diameter D1 (mm)	Clear Aperture D2 (mm)	Stock No.
25.4	43.5	39.5	12.7/12.5	10	#15-865
25.4	43.5	39.5	25.4/25.0	23	#15-866
38.1	70.1	41.5	50.8/50.0	49	#15-867
50.8	98.9	49.5	76.2/75	72	#15-868
63.5	123.5	54.5	101.6/100	97	#15-869
					