

TECHSPEC® Achromat, 75 mm D. x 150 mm Brennweite, VIS-NIR-beschichtet



Produkt #33-925 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€362,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€362,50
Stk. 6+
€290,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

150.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 126.46
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 73.5
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 46.30 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 23.2 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 23.1 ±0.10
Radius R₁ (mm): 92.05
Radius R₂ (mm): -72.85
Radius R₃ (mm): -305.87
Randdicke ET (mm): 36.01
Substrat: 
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen