

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 75mm D. X 200mm Brennweite, VIS-NIR geschwarzt, Achromat



Produkt #88-596-INK 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)



1



€372,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€372,50

Stk. 6+

€298,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

200.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 187.69
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 73.5
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 23.94 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 17.94 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 6.00 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 118.81
Radius R₂ (mm) : -96.37
Radius R₃ (mm) : -288.97
Randdicke ET (mm) : 15.42
Substrat: 
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 2.67
Numerische Apertur NA : 0.19
Beschichtung : VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen