

TECHSPEC® Achromat, 75 mm D. x 400 mm Brennweite, VIS-NIR-beschichtet



Produkt **#88-598** **20+ In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €403⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€403,00 stückpreis
Stk. 6-25	€323,00 stückpreis
Stk. 26-49	€302,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Achromatic Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

75.00 +0.0/-0.025	Durchmesser (mm):
73.5	Freie Apertur CA (mm):
<1	Zentrierung (Bogenminuten):
17.05 ±0.20	Mittendicke CT (mm):
11.05 ±0.10	Mittendicke CT 1 (mm):
6.00 ±0.10	Mittendicke CT 2 (mm):
12.84	Randdicke ET (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften

400.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
±1	Toleranz Brennweite (%):
392.1	Hintere Brennweite BFL (mm):
587.6	Designwellenlänge Brennweite (nm):
246.50	Radius R₁ (mm):
-180.92	Radius R₂ (mm):
-526.7	Radius R₃ (mm):
N-BK7 / N-SF5	Substrat: <input type="checkbox"/>
40-20	Oberflächenqualität:
5.3	Blende:
0.09	Numerische Apertur NA:
VIS-NIR (400-1000nm)	Beschichtung:
Beschichtungsspezifikation:	
R _{abs} ≤0.25% @ 880nm	
R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm	
R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm	
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
400 - 1000	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt
- Weniger als 0,25% Reflexion pro Oberfläche bei 880 nm
- Achromate mit MgF_2 - und VIS-0° -Beschichtung sind ebenfalls erhältlich

TECHSPEC® Achromate mit VIS-NIR-Beschichtung bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen computeroptimierten Zweilinsler bilden, bei dem sphärische und chromatische Aberration korrigiert sind. TECHSPEC® Achromate mit VIS-NIR-Beschichtung sind mit Antireflexbeschichtungen für den breitbandigen sichtbaren/nahinfraroten Bereich beschichtet, die eine maximale Transmission von >99% im nahen Infrarot erreichen. Die Beschichtungen reduzieren die Reflexion auf weniger als 0,25% pro Oberfläche bei 880 nm. Achromate mit MgF_2 -Beschichtung oder VIS-0° -Beschichtung sind ebenfalls erhältlich.

Technische Informationen



Beschichtungskurven