

Asphärische Kondensorlinse, 75 mm Durchm. x 50 mm BW, MgF₂-beschichtet



Produkt #15-542 3-4 Tage

Andere Beschichtungen



1



€107,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€107,00

Stk. 11+
€95,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
75.00 +0.0/-0.5

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00

Numerische Apertur NA:
0.75

Hintere Brennweite BFL (mm): 30.50
Substrat: □ B270
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤20
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Freie Apertur CA (mm): 72
Randdicke ET (mm): 3.0
Mittendicke CT (mm): 30.00 ±0.50
Blende: 0.7
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 75.0
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform