


TECHSPEC® Rechtwinkliger Spiegel aus N-BK7, 75 mm, Enhanced-Aluminium-Beschichtung



Produkt **#47-307** 3-4 TAGE

- 1 + **€330,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€330,00
Stk. 6+
€264,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Oberflächenqualität:
60-40

Länge Katheten (mm): 75.00
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm): 95.46 x 67.50
Länge Hypotenuse (mm): 106.10
Typ: Right Angle Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen