

TECHSPEC® λ /20-Oberflächenspiegel, 75 mm, Protected Gold



Produkt **#34-384** [KONTAKT](#)

- 1 + **€646,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-5
€646,00
Stk. 6+
€517,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 +0.0/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
 λ /20 (flatness pre-coating)

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur (%): 90.00
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Parallelität (Bogensekunden): 30.00
Dicke (mm): 7.50 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform