

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Rhodium Coated First Surface Mirrors

Produkt #15-493

3-4 TAGE



1



€107,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€107,00

Stk. 6+

€85,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 ±0.25

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität: 80-50
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >70% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Rhodium (400-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Ground
Dicke (mm): 3.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 10000
Beschichtung Abrieb: Severe, per MIL-C-675C Paragraph 3.8.4.1
Beschichtung Haftung: MIL-PRF-13830B, App B Para. 4.4.6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform