

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Achromat, 75 mm D. x 100 mm Brennweite, MgF<sub>2</sub>-beschichtet



MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses



Produkt #33-918 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€300,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€300,00

Stk. 6+

€240,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
75.00 +0.000/-0.025

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>100.00                               |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                         |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>78.32                                  |
| <b>Designwellenlänge Brennweite (nm):</b><br>587.6                            |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>73.5                                         |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                      |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>38.70 ±0.20                                    |
| <b>Mitten-<br/>dicke CT 1 (mm):</b><br>26.00 ±0.10                            |
| <b>Mitten-<br/>dicke CT 2 (mm):</b><br>12.70 ±0.10                            |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>64.67                                    |
| <b>Radius R<sub>2</sub> (mm):</b><br>-64.67                                   |
| <b>Radius R<sub>3</sub> (mm):</b><br>-343.59                                  |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>24.66                                            |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BAF10 / N-SF57</a> |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                          |
| <b>Blende:</b><br>1.33                                                        |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.38                                         |
| <b>Beschichtung:</b><br>MgF <sub>2</sub> (400-700nm)                          |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤1.75% @400 - 700nm    |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                        |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                              |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                    |
| <b>Typ:</b><br>Achromatic Lens                                                |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |