

TECHSPEC® Geschwärzter Achromat, 75 mm Durchm. x 100 mm BW, VIS 0°



Produkt #33-921-INK KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€357,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€357,50
Stk. 6+
€286,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

100.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 78.32
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 73.5
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 38.70 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 26.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 12.7 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 66.67
Radius R₂ (mm) : -66.67
Radius R₃ (mm) : -343.59
Randdicke ET (mm) : 24.66
Substrat:  N-BaF10 / N-SF57
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 1.33
Numerische Apertur NA : 0.38
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen