

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Ultrakurzpuls-Laserlinienspiegel, 760 - 840 nm, 25,4 mm Durchm., 5,00 mm Dicke



Produkt #85-103 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 + €69,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€69,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
20-10

Typ:
Laser Mirror

Typische Anwendungen:
Ti:Sapphire 1st Harmonic

Parallelität (Bogenminuten):
<1

Freie Apertur (%):
>80

Widerstandsfähigkeit: ML-C-675A
Rückseite: Commercial Polish
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99% @ 760 - 840nm
GDD-Spezifikation: 0 ±30fs ² @ 740-860nm
Wellenlängenbereich (nm): 760 - 840
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Ultrafast (760-840nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 800
Durchmesser (mm): 25.40 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 5.00 ±0.1
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 1000-on-1: >0.25 J/cm ² @ 800nm, 100fs, 100Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform