

TECHSPEC® 75 mm D. x 150 mm Brennweite, VIS-NIR beschichtet, geschwärzt, Achromat



Produkt #33-925-INK KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€372,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€372,50
Stk. 6+
€298,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

150.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 126.46
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 73.5
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 46.30 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 23.2 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 23.1 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 92.05
Radius R₂ (mm) : -72.85
Radius R₃ (mm) : -305.87
Randdicke ET (mm) : 36.01
Substrat: 
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 2.00
Numerische Apertur NA : 0.25
Beschichtung : VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen