

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #88-594

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€347,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€347,50

Stk. 6+

€278,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

300.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 290.62
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 73.5
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 19.59 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 13.59 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 6.00 ±0.10
Radius R₁ (mm): 184.05
Radius R₂ (mm): -137.34
Radius R₃ (mm): -399.33
Randdicke ET (mm): 13.97
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 4.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen