

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Oberflächenspiegel, 76,2 mm x 76,2 mm, Enhanced Aluminium, 4-6λ



Produkt #83-492 3-4 TAGE

- 1 + €46,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€46,50
Stk. 6+
€36,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität:
60-40

Größe (mm):

76.2 x 76.2
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 72.39 x 72.39
Kanten: Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Dicke (mm): 3.00
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Länge (mm): 76.20
Breite (mm): 76.20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform