

TECHSPEC® λ /10-Quarzglasfenster, 76,2 mm Durchm., 12,7 mm Dicke, 355 nm



TECHSPEC λ /10 Laser Line Coated Windows

Produkt #20-444 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€785,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€785,00

Stk. 6+

€628,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur CA (mm):
68.58

Beschichtung:
Laser V-Coat (355nm)

Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 76.20 +0.00/-0.10
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 12.70 ±0.20
Typ: Laser Line Window
Parallelität (Bogenminuten): <3
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 355nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz
Güte Quarzglas: 7980 0A
Kanten: Fine Ground
Fenstertyp: Glass

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen