

Objektiv mit Festbrennweite, 75 mm Brennweite



Fixed Focal Length Lenses

Produkt **#56-532** **2 In Stock**

- 1 + €486⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€486,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Product Family:
Compact Fixed Focal Length Lenses

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable

Länge (mm):

65.50

Max. Durchmesser (mm):

30.5

Außendurchmesser (mm):

30.5

Gewicht (g):

68.00

Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):

0.00

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):

44.00

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:

5°

Max. Bildkreis (mm):

11.00

Brennweite BW (mm):

75.00

Arbeitsabstand (mm):

500 - ∞

Blende (f/#):

f/3.9 - f/32

Wellenlängenbereich:

VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:

2/3"

Pixel Size (µm):

6.20

Gewinde & Montage

Filtergewinde:

M25.5 x 0.50

Mount:

C-Mount

Konformität mit Standards

Reach 174:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu 2/3" Sensoren
- Kompakte Größe und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- 3,5 mm bis 75 mm Brennweite

Unsere Objektive mit Festbrennweite sind ideal für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung mit beschränktem Platz geeignet und wurden für Industriekameras mit C-Mount-Gewinde entwickelt. Feststellschrauben am Blenden- und Fokusring ermöglichen den Einsatz dieser Objektive in Umgebungen mit hohen Vibrationen. Wählbare Blende und Fokusswerte sind auf dem Gehäuse angegeben und ermöglichen eine wiederholbare Einstellung. Eine fortschrittliche Mechanik ermöglicht einen kürzeren Arbeitsabstand als bei standardmäßigen Objektiven mit fester Brennweite üblich. Typische Anwendungen beinhalten [Automatisierungsanlagen](#), Inspektionen und Makroaufnahmen.

Bitte beachten Sie: Das Objektiv mit 6,5 mm Brennweite ([#56-525](#)) hat keine feststellbare Fokussierung.