

DCX-Linse aus Kalziumfluorid (CaF₂) von ISP Optics, 76,2 mm Durchmesser x 500 mm BW, unbeschichtet | CF-BX-76-500

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

Produkt #24-777 3-4 TAGE



1



€795,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€795,00
Stk. 10+
€715,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
76.20 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):

500.00 @5µm
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ Calcium Fluoride (CaF₂)
Oberflächenqualität: 60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 6.70 ±0.20
Randdicke ET (mm): 3.00
Radius R₁ (mm): 398.10
Radius R₂ (mm): 398.1
Freie Apertur CA (mm): 68.58
Blende: 6.56
Toleranz Brennweite (%) : ±2
Numerische Apertur NA: 0.08
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 8000
Modellnummer: CF-BX-76-500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen