

TECHSPEC® $\lambda/10$ -Spiegel, 75 x 75 mm, Protected-Gold-Beschichtung



Produkt **#84-436** 3-4TAGE

- 1 + **€425,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€425,00
Stk. 6+
€340,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 20-10
Größe (mm): 75.0 x 75.0
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): 30
Dicke (mm): 7.50 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Länge (mm): 75.00
Breite (mm): 75.00
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform