

TECHSPEC® $\lambda/10$ -Spiegel, 75 x 75 mm, UV-Enhanced-Aluminium-Beschichtung



Produkt **#84-426** [KONTAKT](#)

- 1 + **€325,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-5
€325,00

Stk. 6+
€260,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat: [Fused Silica](#) (Corning 7980)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 20-10
Größe (mm): 75.0 x 75.0
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): 30
Dicke (mm): 7.50 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.25 - 0.7
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Länge (mm): 75.00
Breite (mm): 75.00
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm ² @ 355nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform