


Alternativer Langpassfilter zu Farbglas, 780 nm, 12,7 mm



Alternative Langpassfilter zu Farbglas

Produkt #15-451 Lagernd

1 €42,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€42,00

Stk. 11+
€37,80

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm): 12.70 ±0.127
Optische Dichte OD: ≥5.0
Grenzwellenlänge (nm): 780.00 ±7

Substrat: ☐ BOROFLOAT®
Betriebstemperatur (°C): -100 to +400
Beschichtung: Dielectric
Brechungsindex n_d: 1.74
Sperrbereich (nm): 200 - 710
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.10 ±0.10
Transmission (%): >90 (typical)
Transmissionsbereich (nm): 800 - 2500
Typ: Longpass Filter
Freie Apertur (%): 90
Resistenz Umwelteinflüsse: ML-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles
Resistenz mechanische Einflüsse: ML-C-48497
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen